

KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súl'ovského 386/11, Rajecké Teplice 01313

**Prevádzka:** Kukučínova 2968, Kysucké Nové Mesto 02401

**Akreditované kalibračné laboratórium**

vahyknapec@gmail.com 0903 251 293

## **Digitálny teplomer s vpichovou sondou TFA 31.1020**

### **Návod na používanie**

#### **Inštalácia:**

Odstráňte ochrannú fóliu z klávesnice. Otvorte priehradku na batérie na zadnej časti prístroja a ak sa tam nachádza istiaci pás tak ho odstráňte. Po vložení batérie sa prístroj zapne a je ihneď pripravený na prevádzku. Tlačidlo (ON/OFF) – Merací prístroj je možné zapnúť a vypnúť pomocou tohto tlačidla.

#### **Použitie:**

##### **Funkcia AUTO – OFF**

Ak tlačidlo nebolo stlačené do 15 minút, prístroj sa automaticky vypne po cca. 15 minútach

##### **Tlačidlo (°C / F)**

Toto tlačidlo je k dispozícii pri prepínaní displeja medzi °C a F. Ak sa prístroj vypne, jednotky teploty budú zachované aj po vypnutí.

##### **Tlačidlo (HOLD)**

Ak stlačíte tlačidlo HOLD teplota, ktorá je načítaná a zobrazená na displeji bude zmrazená. Ak stlačíte tlačidlo HOLD znovu, prístroj sa vráti do režimu merania a zobrazuje aktuálnu teplotu.

##### **Tlačidlo (MODE)**

Ak stlačíte tlačidlo MODE prvýkrát, na displeji sa zobrazí maximálna teplota. Ak stlačíte tlačidlo znovu, na displeji sa zobrazí zodpovedajúca minimálna teplota. Pri treťom stlačení tlačidla sa prístroj vráti k normálnemu zobrazovaniu aktuálnych hodnôt teploty. Ak chcete zrušiť MAX a MIN hodnoty, v režime

MAX a MIN stlačte tlačidlo MODE asi na 5 sekundy. Na displeji sa zobrazí -. Ak chcete zobrazíť aktuálnu hodnotu teploty, opäť 1-krát stlačte tlačidlo MODE.

### **Osvetlenie displeja**

Stlačte tlačidlo osvetlenie. Displej je potom osvetlený na cca 5 sekúnd. Osvetlenie sa potom automaticky vypne.

### **Výmena batérie**

Vymeňte batérie, ak prístroj zobrazí nezmyselné hodnoty pri stlačení tlačidla.

### **Špecifikácia:**

Rozsah merania: -40°C do 200°C

Rozlíšenie: 0,1 °C cez merací rozsah

Presnosť:  $\pm 1$  °C od -10°C do 100 °C, inak  $\pm 2$  °C

Čidlo NTC rezistor

Prevádzková teplota: 0°C. +40°C

Batérie: 2 x AA články, 1,5V

Životnosť batérie: cca. 1 rok (v závislosti na celkovej dobe v zapnutom stave a osvetlení)

Rozmery: cca 130 x 70 x 25 mm (L x W x H)

Hmotnosť: cca. 130g

### **Upozornenie:**

Odovzdajte použité batérie do zberní na to určených. V prípade poškodenia alebo otvorenia prístroja používateľom nastáva strata záruky.

Obsah tohto návodu a špecifikácie podliehajú zmene bez predchádzajúceho oznámenia.

KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súl'ovského 386/11, Rajecké Teplice 01313

**Prevádzka:** Kukučínova 2968, Kysucké Nové Mesto 02401

**Akreditované kalibračné laboratórium**

vahyknapec@gmail.com 0903 251 293